

**WC-FIXTUR UNIV. RSK 8097400 from fortnox**

WC-fixtur för vägghängda klosetter och biddéer

Sveriges förmodligen vanligaste fixtur för vägghängda WC-stolar. Denna fixtur är anpassad för både klosetter och biddéer och erbjuder stor flexibilitets med:

- Tre olika bulthöjder: **345 mm**, **375 mm** och **410 mm**
- Två olika c/c-mått: **180 mm** och **230 mm**

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
	Fixturtyp	Tvättställsfixturer

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

ETIM

Centrumavstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Lämplig för tvättställ:	nej
Bredd:	335 mm
Lämplig för bidé:	Ja
Självbärande konstruktion:	Ja
Djup:	120 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	501 mm
Lämplig för WC-skål:	Ja
Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

20.000_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC FIXTURER

20.000_9




Fäste Vatette V6

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_12



Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur

31.172




Tvättställsfixtur Duravit No.1, 074345

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Projekteringsanvisning för väggmonterade WC-stolar



Bulthöjd, bultens utsprång från vägg samt kapmått för avloppsanslutning kontrolleras mot respektive porslinsleverantörs anvisningar.

Fixturen monteras i linje med väggens insida.



Undvik att M12-muttern för klossen lossnar. Justera bultlängd med hänsyn till väggbeklädnad (ex. 2 x 13 gips) i samband med montage samt lås kontramuttern.

Uppdaterad kompatibilitetslista över WC-modeller finns på www.rebase.se

Utbytbar sidofäste för vattenanslutning, se utbud på www.rebase.se

Fabrikat	L	L2	Sitthöjd
IFÖ 3675			Bulthöjd + 90 mm
IFÖ 6245			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6293			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6775	35 mm	55 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6875, 3875	70 mm	75 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6893	65 mm	60 mm	Bulthöjd + 75 mm
IFÖ 6894 ROT			Bulthöjd + 75 mm
IFÖ Public Steel	25 mm		Bulthöjd + 72 mm
IDO 37219	60 mm	65-80 mm	Bulthöjd + 80 mm
IDO 76120			Bulthöjd + 80 mm
IDO 76166			Bulthöjd + 80 mm
IDO 77215			Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 1522	60 mm		Bulthöjd + 80mm
Gustavsberg 3530			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 4330			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 5693	50 mm		Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 8330			Bulthöjd + 100 mm
Gustavsberg 5G84			Bulthöjd + 90 mm
Purus V131, V135			Bulthöjd + 80 mm

Tabellen är endast avsedd som lathund. Kontrollera alltid mått mot WC-leverantörens anvisningar.




Vi förbehåller oss rätten för eventuella produktförändringar.

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELL

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Projekteringsanvisning för väggmonterade WC-stolar



Bulthöjd, bultens utsprång från vägg samt kapmått för avloppsanslutning kontrolleras mot respektive porslinsleverantörs anvisningar.

Fixturen monteras i linje med väggens insida.



Undvik att M12-muttern för klosetten lossnar. Justera bultlängd med hänsyn till väggbeklädnad (ex. 2 x 13 gips) i samband med montage samt lås kontramuttern.

Uppdaterad kompatibilitetslista över WC-modeller finns på www.rebase.se

Utbytbar sidofäste för vattenanslutning, se utbud på www.rebase.se

Fabrikat	L	L2	Sitthöjd
IFÖ 3675			Bulthöjd + 90 mm
IFÖ 6245			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6293			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6775	35 mm	55 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6875, 3875	70 mm	75 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6893	65 mm	60 mm	Bulthöjd + 75 mm
IFÖ 6894 ROT			Bulthöjd + 75 mm
IFÖ Public Steel	25 mm		Bulthöjd + 72 mm
IDO 37219	60 mm	65-80 mm	Bulthöjd + 80 mm
IDO 76120			Bulthöjd + 80 mm
IDO 76166			Bulthöjd + 80 mm
IDO 77215			Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 1522	60 mm		Bulthöjd + 80mm
Gustavsberg 3530			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 4330			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 5693	50 mm		Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 8330			Bulthöjd + 100 mm
Gustavsberg 5G84			Bulthöjd + 90 mm
Purus V131, V135			Bulthöjd + 80 mm

Tabellen är endast avsedd som lathund. Kontrollera alltid mått mot WC-leverantörens anvisningar.



Vi förbehåller oss rätten för eventuella produktförändringar.

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.